## ETA 1180 01 0.3A



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







En tant qu'accessoires pour notre large portefeuille de blocs de jonction à fusible de produit, nous offrons également les liens de fusible appropriés. La gamme comprend des fusibles de protection (fusibles pour courant faible) de 5x20 mm à 10x38 mm, des liaisons de fusible E 14 à E 18, ainsi que des fusibles automobiles et des disjoncteurs automatiques. Bagues de jauge pour le rond supports fusibles du portefeuille global.

## Informations générales de commande

Version	Fusible pour courant faible, 0.3 A
Référence	<u>1278870000</u>
Туре	ETA 1180 01 0.3A
GTIN (EAN)	4050118091472
Qté.	5 Pièce

Niveau du catalogue / Dessins

## ETA 1180 01 0.3A



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

2

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

ROHS	Conforme		
Dimensions et poids			,
Profondeur	52.3 mm	Profondaur (naugas)	2.0591 inch
Hauteur	24.4 mm	Profondeur (pouces) Hauteur (pouces)	0.9606 inch
Largeur	8.2 mm	Largeur (pouces)	0.3228 inch
Poids net	10.6 g	<u>Largear (podees)</u>	0.0220 11011
Températures			
Température ambiante	-5 °C40 °C		
Conformité environneme	entale du produit		
Statut de conformité RoHS	Conforme		
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids		
Classifications			
ETIM 6.0	EC000035	ETIM 7.0	EC000035
ETIM 8.0	EC002704	ETIM 9.0	EC002704
ETIM 10.0	EC002704	ECLASS 9.0	27-14-20-01
ECLASS 9.1	27-14-20-01	ECLASS 10.0	27-14-20-01
ECLASS 11.0	27-14-20-01	ECLASS 12.0	27-14-20-01
ECLASS 13.0	27-14-20-01	ECLASS 14.0	27-14-20-01
ECLASS 15.0	27-14-20-01		
Autres caractéristiques	techniques		
Instruction de montage	Montage direct	Type de montage	enfiché
Caractéristiques des ma		Type do memage	o.mone
Couleur	noir		
Caractéristiques du syst	ème		
Version	Elément fusible		
Caractéristiques nomina	lles		
Tension nominale	64 V	Courant nominal	0.3 A
	,	1	
Instruction de montage	Montage direct		

Niveau du catalogue / Dessins