CBH 19/19 NC



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com









Fixation de câbles ou de faisceaux avec des attaches dans les armoires et les coffrets électriques.

Informations générales de commande

Version	Colliers de serrage, 19 x 19 mm, Plastique, 80 N
Référence	<u>1289200000</u>
Туре	CBH 19/19 NC
GTIN (EAN)	4008190106317
Qté.	100 Pièce

CBH 19/19 NC



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Conforme

Agréments

ROHS

Dimensions et poids					
Profondeur	2 mm	Profondeur (pouces)	0.0787 inch		
Hauteur	19 mm	Hauteur (pouces)	0.748 inch		
Largeur	19 mm	Largeur (pouces)	0.748 inch		
Longueur	2 mm	Longueur (pouces)	0.0787 inch		
Poids net	0.67 g				

Températures

plage de température d'utilisation -40...60 °C

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 6.0	EC000449	ETIM 7.0	EC000449
ETIM 8.0	EC000449	ETIM 9.0	EC000449
ETIM 10.0	EC000449	ECLASS 9.0	23-15-90-07
ECLASS 9.1	27-40-07-90	ECLASS 10.0	27-40-07-90
ECLASS 11.0	23-15-25-09	ECLASS 12.0	23-15-25-09
ECLASS 13.0	23-15-25-09	ECLASS 14.0	23-15-25-22
ECLASS 15.0	23-15-25-22		

Matériel d'installation

Largeur max. du faisceau de câbles	3.6 mm	Résistant aux UV	Oui
Réouvrable	Non	Version	autoadhésif
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-2	Plage de température d'utilisation, max.	60 °C
Plage de température d'utilisation, min40 °C		Halogène	Non
Matériau de base	Plastique	Tenue à la traction	80 N
Tenue à la traction (force de la livre)	18 lbf	Diamètre du trou de fixation	4.1 mm

Niveau du catalogue / Dessins

Weidmüller **₹**

CBH 19/19 NC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dessins

Dimensional drawing

