

CBH 19/19 NC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Fixation de câbles ou de faisceaux avec des attaches dans les armoires et les coffrets électriques.

Informations générales de commande

Version	Colliers de serrage, 19 x 19 mm, Plastique, 80 N
Référence	1289200000
Type	CBH 19/19 NC
GTIN (EAN)	4008190106317
Qté.	7500 Pièce

CBH 19/19 NC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

ROHS Conforme

Dimensions et poids

Profondeur	2 mm	Profondeur (pouces)	0.0787 inch
Hauteur	19 mm	Hauteur (pouces)	0.748 inch
Largeur	19 mm	Largeur (pouces)	0.748 inch
Longueur	2 mm	Longueur (pouces)	0.0787 inch
Poids net	0.7 g		

Températures

plage de température d'utilisation -40...60 °C

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS Conforme sans exemption
 REACH SVHC Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC000449	ETIM 9.0	EC000449
ETIM 10.0	EC000449	ECLASS 14.0	23-15-25-22
ECLASS 15.0	23-15-25-22		

Matériel d'installation

Largeur max. du faisceau de câbles	3.6 mm	Résistant aux UV	Oui
Réouvrable	Non	Version	autoadhésif
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-2	Plage de température d'utilisation, max.	60 °C
Plage de température d'utilisation, min.	-40 °C	Halogène	Non
Matériau de base	Plastique	Tenue à la traction	80 N
Tenue à la traction (force de la livre)	18 lbf	Diamètre du trou de fixation	4.1 mm

Note importante

Informations sur le produit
 Nombre de sachets d'emballage en boîte (pièces) : 75
 Nombre d'articles en sachet d'emballage (pièces) : 100
 Une unité de livraison correspond à une quantité de boîtes, et seuls des multiples de l'unité de livraison peuvent être commandés.

CBH 19/19 NC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Dessins

www.weidmueller.com

Dimensional drawing

