

KABELBINDERZANGE RT-1**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Informations générales de commande**

Version	Autres outils
Référence	1296000000
Type	KABELBINDERZANGE RT-1
GTIN (EAN)	4008190029944
Qté.	1 Pièce

KABELBINDERZANGE RT-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Profondeur	20 mm	Profondeur (pouces)	0.7874 inch
Hauteur	130 mm	Hauteur (pouces)	5.1181 inch
Largeur	160 mm	Largeur (pouces)	6.2992 inch
Épaisseur du paroi, min.	25 mm	Épaisseur du paroi, max.	48 mm
Poids net	305.9 g		

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Non affecté
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	3d0ef2ef-93f5-4544-94cb-4486af44712b

Classifications

ETIM 8.0	EC000453	ETIM 9.0	EC000453
ETIM 10.0	EC000453	ECLASS 14.0	21-04-38-30
ECLASS 15.0	21-04-38-30		

Matériel d'installation

Largeur max. du faisceau de câbles	4.8 mm	Version	Outil de coupe et de sertissage pour colliers plastiques, Force de serrage réglable
Matériau de base	Plastique	Tenue à la traction	133 N
Tenue à la traction (force de la livre)	30 lbf		