
Fiche de données

IE-BHS-V14M-RJA-45

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Connecteur débrochable PushPull selon CEI 61076-3-117 Var.14 (PROFINET) en métal, boîtier vide pour RJ45

Informations générales de commande

Version	Boîtier vide, Bride, coudé
Référence	1296710000
Type	IE-BHS-V14M-RJA-45
GTIN (EAN)	4050118094831
Qté.	10 Pièce

Fiche de données

IE-BHS-V14M-RJA-45

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments	
ROHS	Conforme
UL File Number Search	Site Web UL
Nº de certificat (cULus)	E316369

Dimensions et poids

Profondeur	54.9 mm	Profondeur (pouces)	2.1614 inch
Hauteur	52.4 mm	Hauteur (pouces)	2.063 inch
Largeur	24.3 mm	Largeur (pouces)	0.9567 inch
Poids net	81.66 g		

Températures

Température de stockage		Température de fonctionnement	-40 °C...70 °C
Température de pose			

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ETIM 10.0	EC001031	ECLASS 14.0	27-19-01-04
ECLASS 15.0	27-19-01-04		

Caractéristiques générales

Couleur	autres	Matériau de base du boîtier	Zinc injecté sous pression
Type de montage	2 vis, M3 (non inclus)	Degré de protection	IP67

Normes générales

Nº de certificat (cULus)	E316369

Fiche de données


IE-BHS-V14M-RJA-45

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

Dessins

Dessin coté



Dessin coté



Découpe de montage

