


## IE-BHS-V14M-RJA-45



Connecteur débrochable PushPull selon CEI  
61076-3-117 Var. 14 (PROFINET) en métal, boîtier vide  
pour RJ45

### Informations générales de commande

Version	Empty enclosure, Flange, angled
Référence	<a href="#">1296710000</a>
Type	IE-BHS-V14M-RJA-45
GTIN (EAN)	4050118094831
Qté.	10 Pièce

## Caractéristiques techniques

## Agréments

Agréments



ROHS Conforme

UL File Number Search [Site Web UL](#)

N° de certificat (cULus) E316369

## Dimensions et poids

Profondeur	54.9 mm	Profondeur (pouces)	2.1614 inch
Hauteur	52.4 mm	Hauteur (pouces)	2.063 inch
Largeur	24.3 mm	Largeur (pouces)	0.9567 inch
Poids net	81.66 g		

## Températures

Température de stockage	Température de fonctionnement	-40 °C...70 °C
Température de pose		

## Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

## Classifications

ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ETIM 10.0	EC001031	ECLASS 14.0	27-19-01-04
ECLASS 15.0	27-19-01-04		

## Caractéristiques générales


Couleur	autres	Matériau de base du boîtier	Zinc injecté sous pression
Type de montage	2 vis, M3 (non inclus)	Degré de protection	IP67

## Normes générales


N° de certificat (cULus)	E316369
--------------------------	---------

Dessins

Dessin coté



Dessin coté



Découpe de montage

