



Dérivateur Y, version FreeCon pour connecteurs débro-
chables PushPull Power selon la spécification PROFINET
en métal

Informations générales de commande

Version	Dérivateur Y, FreeCon, Alimentation, IP65
Référence	1297010000
Type	IE-CD-VAPM24V-Y-MA
GTIN (EAN)	4050118094589
Qté.	1 Pièce

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments



ROHS Conforme

UL File Number Search [Site Web UL](#)

N° de certificat (cULus) E316369

Dimensions et poids

Poids net 716.82 g

Températures

Température de stockage Température de fonctionnement -40 °C...70 °C

Température de pose

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS Conforme avec exemption

Exemption RoHS (le cas échéant/
connue) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1


SCIP 4f3aae94-c2bc-4010-b63b-5b114ba6bd55

Classifications

ETIM 8.0	EC002597	ETIM 9.0	EC002597
ETIM 10.0	EC002597	ECLASS 14.0	27-44-03-18
ECLASS 15.0	27-44-03-18		


Dessins

Dessin coté



Front view

Dessin coté



Overhead view