



Dérivateur Y, version FreeCon pour connecteurs débrochables PushPull Power selon la spécification PROFINET en métal

Informations générales de commande

Version	Dérivateur Y, FreeCon, Alimentation, IP65
Référence	1297010000
Type	IE-CD-VAPM24V-Y-MA
GTIN (EAN)	4050118094589
Qté.	1 Pièce

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments



ROHS	Conforme
UL File Number Search	Site Web UL
N° de certificat (cULus)	E316369

Dimensions et poids

Poids net	716.82 g
-----------	----------

Températures

Température de stockage	Température de fonctionnement	-40 °C...70 °C
Température de pose		

Conformité environnementale du produit


Statut de conformité RoHS	Conforme avec exemption
Exemption RoHS (le cas échéant/connue)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	4f3aae94-c2bc-4010-b63b-5b114ba6bd55

Classifications

ETIM 8.0	EC002597	ETIM 9.0	EC002597
ETIM 10.0	EC002597	ECLASS 14.0	27-44-03-18
ECLASS 15.0	27-44-03-18		


Dessins

Dessin coté



Front view

Dessin coté



Overhead view

IE-CD-VAPM24V-Y-MA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Capuchons de protection contre la poussière



Pour protéger vos appareils de la poussière et de la saleté.

Informations générales de commande

Type	IE-BP-VAPP	Version	
Référence	1068930000	Capot de protection pour coffret à bride	
GTIN (EAN)	4032248823093		
Qté.	10 ST		

Sets



Connecteur débrochable PushPull Power selon spécification PROFINET

Informations générales de commande

Type	IE-PS-VAPM-5P-2.5	Version	
Référence	2465440000	Connecteur d'alimentation, Prise mâle, PROFINET, Jeu de connecteurs	
GTIN (EAN)	4050118522136		
Qté.	1 ST		

PVC



Câbles assemblés IE, PROFINET, avec connecteur de puissance push-pull selon les spécifications PROFINET

Informations générales de commande

Type	IE-CSPS5VS0010VAPVAP-X	Version	
Référence	1350120010	Câble système, Puissance PushPull, Puissance PushPull, PVC, 1 m	
GTIN (EAN)	4050118165296		
Qté.	1 ST		