

TW PRV16 H-A H-A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Illustration du produit



Les accessoires complets de la gamme Klippon® Connect s'harmonisent parfaitement jusqu'au dernier détail. Cela facilite le montage tout en respectant les normes requises

Informations générales de commande

Version	Série P, Séparateur, gris, 2 mm, Repérage A-H, horizontal
Référence	1307680000
Type	TW PRV16 H-A H-A
GTIN (EAN)	4050118109894
Qté.	10 Pièce

TW PRV16 H-A H-A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensions et poids

Profondeur	100 mm	Profondeur (pouces)	3.937 inch
Hauteur	225 mm	Hauteur (pouces)	8.8582 inch
Largeur	2 mm	Largeur (pouces)	0.0787 inch
Poids net	26.44 g		

Températures

Température de stockage	-25 °C...55 °C	Température ambiante	-50 °C...80 °C
Température d'utilisation permanente, min.	-50 °C	Température d'utilisation permanente, max.	125 °C

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids
Empreinte carbone du produit	Du berceau à la porte 0.156 kg CO2 eq.

Classifications

ETIM 8.0	EC000886	ETIM 9.0	EC000886
ETIM 10.0	EC000886	ECLASS 14.0	27-25-03-01
ECLASS 15.0	27-25-03-01		

Autres caractéristiques techniques

enclipsable	Oui
-------------	-----

Caractéristiques des matériaux

Matériau de base	Polycarbonate	Couleur	gris
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0		

Caractéristiques du système

Version	Repérage A-H, horizontal
---------	--------------------------

Dessins

