

KLHA M5/20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Illustration du produit



Les accessoires complets de la gamme Klippon® Connect s'harmonisent parfaitement jusqu'au dernier détail. Cela facilite le montage tout en respectant les normes requises

Informations générales de commande

Version	Barrette de liaison (bloc de jonction), gris, Hauteur: 130 mm, Profondeur: 20 mm, Acier
Référence	1311320000
Type	KLHA M5/20
GTIN (EAN)	4032248152605
Qté.	25 Pièce

KLHA M5/20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensions et poids

Profondeur	20 mm	Profondeur (pouces)	0.7874 inch
Hauteur	130 mm	Hauteur (pouces)	5.1181 inch
Largeur	10 mm	Largeur (pouces)	0.3937 inch
Diamètre	5.4 mm	Poids net	34.51 g

Températures

Température ambiante	-5 °C...40 °C	Température de fonctionnement	-40 °C...85 °C
----------------------	---------------	-------------------------------	----------------

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-14-11-92
ECLASS 15.0	27-14-11-92		

Autres caractéristiques techniques

Instruction de montage	Montage direct
------------------------	----------------

Caractéristiques des matériaux

Matériau de base	Acier	Surface	zingué
Couleur	gris		

Dimensions

Diamètre	5.4 mm
----------	--------

Généralités

Instruction de montage	Montage direct	Surface	zingué
------------------------	----------------	---------	--------