


IE-CD-V14MHYB-Y-MA-K1**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dérivateur Y, version FreeCon pour connecteur push-pull
var. 14 comme selon CEI 61076-3-117 en métal avec
insert 10-pôles hybride

Informations générales de commande

Version	Dérivateur Y, FreeCon, Hybride, IP65
Référence	1312230000
Type	IE-CD-V14MHYB-Y-MA-K1
GTIN (EAN)	4050118115000
Qté.	1 Pièce

IE-CD-V14MHYB-Y-MA-K1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

ROHS Conforme

Dimensions et poids

Poids net 1050 g

Températures

Température de stockage	-40 °C...75 °C	Température de fonctionnement	-40 °C...70 °C
Température de pose			

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

Classifications

ETIM 8.0	EC002597	ETIM 9.0	EC002597
ETIM 10.0	EC002597	ECLASS 14.0	27-44-03-18
ECLASS 15.0	27-44-03-18		

Caractéristiques générales

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0	Matériau de base du boîtier	Profil en aluminium, Protection : zinc coulé en matrice, peint
Degré de protection	IP65		


Normes générales

Norme de connecteur IEC 61076-3-117 Var. 14

Caractéristiques techniques connecteur hybride

Cycles d'enfichage (connecteur hybride)	500	Matériau de base du boîtier (connecteur hybride)	Zinc injecté (bride), PA 66
Blindage (connecteur hybride)	360° mise en contact du blindage	Matériau du joint (connecteur hybride)	NBR
Tension nominale (DIN EN 61984) (connecteur hybride)	24 V	Matériau des contacts (connecteur hybride)	Alliage de cuivre
Résistance de contact (connecteur hybride)	≤ 10 mΩ	Degré de protection (connecteur hybride)	IP65
Nombre de pôles	10	Courant nominal (connecteur hybride)	3 A par contact

Dessins



IE-CD-V14MHYB-Y-MA-K1**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold


Germany

www.weidmueller.com**Accessoires****Capuchons de protection contre la poussière**

Pour protéger vos appareils de la poussière et de la saleté.

Informations générales de commande

Type	IE-BP-V14P	Version	
Référence	1058310000	Capot de protection pour coffret à bride	
GTIN (EAN)	4032248799404		
Qté.	10 ST		

Sets - hybridConnecteur débrochable PushPull selon CEI
61076-3-117 Var.14 (PROFINET) en métal avec insert
hybride**Informations générales de commande**

Type	IE-PS-V14M-HYB-10P	Version	
Référence	1072910000	Connecteur hybride, Cat.5 (ISO/IEC 11801)	
GTIN (EAN)	4032248831128		
Qté.	10 ST		