

## TW PRV4 D-A SE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

### Illustration du produit



Les accessoires complets de la gamme Klippon® Connect s'harmonisent parfaitement jusqu'au dernier détail. Cela facilite le montage tout en respectant les normes requises

### Informations générales de commande

|            |   |
|------------|---|
| Version    | Série P, Séparateur, gris, 2 mm, imprimé, D-A, vertical |
| Référence  | <a href="#">1312390000</a>                              |
| Type       | TW PRV4 D-A SE  |
| GTIN (EAN) | 4050118121544   |
| Qté.       | 10 Pièce  |

## TW PRV4 D-A SE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Agréments

ROHS Conforme

## Dimensions et poids

|            |         |                     |             |
|------------|---------|---------------------|-------------|
| Profondeur | 41.1 mm | Profondeur (pouces) | 1.6181 inch |
| Hauteur    | 70 mm   | Hauteur (pouces)    | 2.7559 inch |
| Largeur    | 2 mm    | Largeur (pouces)    | 0.0787 inch |
| Poids net  | 4.6 g   |                     |             |

## Températures

|  |                |  |                |
|--|----------------|--|----------------|
| Température de stockage                    | -25 °C...55 °C | Température ambiante                       | -50 °C...80 °C |
| Température d'utilisation permanente, min. | -50 °C         | Température d'utilisation permanente, max. | 125 °C         |

## Conformité environnementale du produit

|                              |   |                  |  |
|------------------------------|---|------------------|--|
| Statut de conformité RoHS    | Conforme sans exemption                 |                  |  |
| REACH SVHC                   | Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids |                  |  |
| Empreinte carbone du produit | Du berceau à la porte                   | 0.036 kg CO2 eq. |  |

## Classifications

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000886    | ETIM 9.0    | EC000886    |
| ETIM 10.0   | EC000886    | ECLASS 14.0 | 27-25-03-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-01 |             |             |

## Autres caractéristiques techniques

enclipsable Oui

## Caractéristiques des matériaux

|                                     |               |         |      |
|-------------------------------------|---------------|---------|------|
| Matériau de base                    | Polycarbonate | Couleur | gris |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V-0           |         |      |

## Caractéristiques du système

Version imprimé, D-A, vertical

**TW PRV4 D-A SE**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dessins**

