

NSCH 2M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Illustration du produit



Avec nos barres d'autobus en différents matériaux et les accessoires associés, vous pouvez connecter des câbles dans le plus petit espace d'installation. Selon l'application, les potentiels peuvent être collectés, distribués ou dissipés.

Informations générales de commande

Version	Barrette de liaison (bloc de jonction), brun-rouge, Hauteur: 15 mm, Profondeur: 2 mm, Cuivre
Référence	1313600000
Type	NSCH 2M
GTIN (EAN)	4008 190052096
Qté.	20 M

NSCH 2M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensions et poids

Profondeur	2 mm	Profondeur (pouces)	0.0787 inch
Hauteur	15 mm	Hauteur (pouces)	0.5906 inch
Largeur	2000 mm	Largeur (pouces)	78.74 inch
Poids net	227.5 g		

Températures

Température ambiante	-5 °C...40 °C
----------------------	---------------

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-14-11-92
ECLASS 15.0	27-14-11-92		

Autres caractéristiques techniques

Instruction de montage	Montage direct
------------------------	----------------

Caractéristiques des matériaux

Matériau de base	Cuivre	Surface	électropoli
Couleur	brun-rouge		

Caractéristiques nominales

Courant nominal	24 A
-----------------	------

Généralités

Instruction de montage	Montage direct	Surface	électropoli
------------------------	----------------	---------	-------------

NSCH 2M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Support de montage




Nous offrons un large portefeuille de support de montage pour la manipulation et la supplémentation faciles de nos produits. De divers outils aux douilles isolantes et aux différents vissés, nos composants sont assortis les uns aux autres jusque dans les moindres détails et facilitent ainsi le montage dans le respect des normes et réglementations de protection respectives.

Informations générales de commande

Type	BFSC M5X8 SCHLITZ	Version
Référence	0296700000	Vis de fixation (bloc de jonction), 5.00 mm, Acier, Profondeur: 8.5 mm, Largeur: 8.5 mm, Hauteur: 8.5 mm
GTIN (EAN)	4008190881764	
Qté.	100 ST	
Type	DKSUE NSCH/ESCH	Version
Référence	0280100000	Élément de fixation (bloc de jonction), argent, Hauteur: 12.5 mm, Largeur: 10 mm, Acier, 180 °C
GTIN (EAN)	4008190036348	
Qté.	100 ST	

Accessoires



Les accessoires complets de la gamme Klippon® Connect s'harmonisent parfaitement jusqu'au dernier détail. Cela facilite le montage tout en respectant les normes requises

Informations générales de commande

Type	SH 1	Version
Référence	0299860000	Support de barre collectrice, beige, 100 °C, Largeur: 26 mm, V-2, Polyamide 66, Vissé
GTIN (EAN)	4008190135133	
Qté.	20 ST	