

VSPC LOCKING CLIP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



En cas de vibrations fortes, le verrouillage des parafoudres enfichables de la série VSPC offre une sécurité additionnelle pour un contact permanent.

Informations générales de commande

Version	Fastening element, Latches
Référence	1317340000
Type	VSPC LOCKING CLIP
GTIN (EAN)	4050118121179
Qté.	100 Pièce

VSPC LOCKING CLIP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensions et poids

Profondeur	7.5 mm	Profondeur (pouces)	0.2953 inch
Hauteur	13 mm	Hauteur (pouces)	0.5118 inch
Largeur	17 mm	Largeur (pouces)	0.6693 inch
Poids net	1.34 g		

Températures

Température de stockage	-40 °C...85 °C	Température ambiante	-40 °C...70 °C
Température de fonctionnement	-40 °C...70 °C		

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC000943	ETIM 9.0	EC000943
ETIM 10.0	EC000943	ECLASS 14.0	27-17-15-01
ECLASS 15.0	27-17-15-01		

Caractéristiques nominales CEI / EN

Contact de signalisation	Non
--------------------------	-----

Caractéristiques générales

Affichage fonction optique	Non	Segment	Mesure - Contrôle - Régulation
Version	Crochet de verrouillage	Forme	divers
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0	Couleur	jaune
Degré de protection	IP20		

Caractéristiques de raccordement

Type de raccordement	Mâle / femelle
----------------------	----------------

Généralités

Degré de protection	IP20	Couleur	jaune
---------------------	------	---------	-------

Ratings IECEx/ATEX/cUL

Certificat cUL	cUL Certificate - pdf/ VSPC.PDF (application/ pdf)
----------------	--

Garantie

Période	5 ans
---------	-------

Dessins

Circuit diagram