

AP 80 OR 2000


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



La RS 100 Profi vous offre une solution flexible pour vos besoins de montage, car le montage et le montage sur paroi des rails DIN sont possibles. Cette polyvalence facilite l'intégration dans différents milieux et applications. Le boîtier peut être utilisé pour le standard PCB Eurocard. Le profil peut être coupé à la bonne taille afin que vous puissiez l'adapter précisément à vos exigences spécifiques. Pour les composants particulièrement lourds, des pieds de verrouillage supplémentaires peuvent être utilisés pour améliorer la stabilité et ainsi augmenter la sécurité de votre construction.

Une autre caractéristique pratique est la possibilité d'utiliser un capot de protection profilé pour protéger les gros composants.

Informations générales de commande

| | |
|------------|---|
| Version | Plaque d'extrémité, RS 80 Orange, Plaque d'extrémité des deux côtés, Largeur: 12.3 mm |
| Référence | 1324260000 |
| Type | AP 80 OR 2000 |
| GTIN (EAN) | 4008190181932 |
| Qté. | 20 Pièce |

AP 80 OR 2000

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

| | |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

Dimensions et poids

| | | | |
|------------|---------|---------------------|-------------|
| Profondeur | 20 mm | Profondeur (pouces) | 0.7874 inch |
| Hauteur | 86.4 mm | Hauteur (pouces) | 3.4016 inch |
| Largeur | 12.3 mm | Largeur (pouces) | 0.4843 inch |
| Poids net | 2.33 g | | |

Conformité environnementale du produit

| | |
|---------------------------|---|
| Statut de conformité RoHS | Conforme sans exemption |
| REACH SVHC | Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids |

Classifications

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001031 | ETIM 9.0 | EC002779 |
| ETIM 10.0 | EC002779 | ECLASS 14.0 | 27-19-06-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-19-06-02 | | |

Caractéristiques des matériaux

| | | | |
|-------------------------------------|-------|--------------------------------------|------------|
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V-0 | Matériau isolant | PA 66 |
| Groupe de matériaux isolants | I | Surface | non traité |
| Matériau de base | PA 66 | Indice de Poursuite Comparatif (CTI) | 600 ≤ CTI |

Caractéristiques générales


| | | | |
|----------------------------------|----------|------------------------|-----------------------------|
| Couleur | Orange | Degré de protection | IP20 en condition installée |
| Tableau des couleurs (similaire) | RAL 2000 | Possibilité d'enrobage | Non |

AP 80 OR 2000

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Dessins

www.weidmueller.com




AP 80 OR 2000

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Accessoires

www.weidmueller.com

RS 80 - Logement profilé



Le profil RS 80 vous offre une large gamme d'options de montage, car le rail profilé et le montage sur paroi sont possibles. Cela permet une adaptation flexible à vos conditions et exigences en termes d'espace. Pour les composants particulièrement lourds, des pieds de verrouillage supplémentaires peuvent être utilisés pour améliorer la stabilité.

Un autre avantage du profil RS80 est qu'il peut être coupé individuellement à la bonne taille. Cela vous offre la liberté de concevoir le système exactement selon vos besoins.

Informations générales de commande

| | | | |
|------------|----------------------------|------------------------------------|--|
| Type | LKSC M2,9X13VZ | Version | |
| Référence | 4011200000 | Accessoires, Vis à tête cruciforme | |
| GTIN (EAN) | 4032248415014 | | |
| Qté. | 100 ST | | |