

TW PRV16 17-32

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Illustration du produit



Les accessoires complets de la gamme Klippon® Connect s'harmonisent parfaitement jusqu'au dernier détail. Cela facilite le montage tout en respectant les normes requises

Informations générales de commande

Version	Série P, Séparateur, gris, 2 mm, imprimé, 17-32, horizontal
Référence	1340340000
Type	TW PRV16 17-32
GTIN (EAN)	4050118145205
Qté.	10 Pièce

Caractéristiques techniques

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensions et poids

Profondeur	100 mm	Profondeur (pouces)	3.937 inch
Hauteur	225 mm	Hauteur (pouces)	8.8582 inch
Largeur	2 mm	Largeur (pouces)	0.0787 inch
Poids net	26.44 g		

Températures

Température de stockage	-25 °C...55 °C	Température ambiante	-50 °C...80 °C
Température d'utilisation permanente, min.	-50 °C	Température d'utilisation permanente, max.	125 °C

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption		
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids		
Empreinte carbone du produit	Du berceau à la porte	0.156 kg CO2 eq.	

Classifications

ETIM 8.0	EC000886	ETIM 9.0	EC000886
ETIM 10.0	EC000886	ECLASS 14.0	27-25-03-01
ECLASS 15.0	27-25-03-01		

Autres caractéristiques techniques

enclipsable	Oui
-------------	-----

Caractéristiques des matériaux

Matériau de base	Polycarbonate	Couleur	gris
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0		

Caractéristiques du système

Version	imprimé, 17-32, horizontal
---------	----------------------------

Dessins

