


SH 4C**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Illustration du produit**

Les accessoires complets de la gamme Klippon® Connect s'harmonisent parfaitement jusqu'au dernier détail. Cela facilite le montage tout en respectant les normes requises

Informations générales de commande

Version	Support de barre collectrice, argent, 85 °C, Largeur: 15 mm, None, Acier, zingué, Montage direct
Référence	1340870000
Type	SH 4C
GTIN (EAN)	4050118208863
Qté.	10 Pièce

SH 4C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensions et poids

Profondeur	25 mm	Profondeur (pouces)	0.9842 inch
Hauteur	25 mm	Hauteur (pouces)	0.9842 inch
Largeur	15 mm	Largeur (pouces)	0.5906 inch
Poids net	24.39 g		

Températures

Température ambiante	-5 °C...40 °C	Température de fonctionnement	-40 °C...85 °C
Température d'utilisation permanente, max.	85 °C		

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC001166	ETIM 9.0	EC001166
ETIM 10.0	EC001166	ECLASS 14.0	27-40-06-07
ECLASS 15.0	27-40-06-07		

Autres caractéristiques techniques

Instruction de montage	Montage direct	Type de montage	Montage direct
------------------------	----------------	-----------------	----------------

Caractéristiques des matériaux

Matériau de base	Acier, zingué	Couleur	argent
Classe d'inflammabilité selon UL 94	None		

Généralités

Nombre de pôles	1	Instruction de montage	Montage direct
-----------------	---	------------------------	----------------