

SH 4C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Illustration du produit



Les accessoires complets de la gamme Klippon® Connect s'harmonisent parfaitement jusqu'au dernier détail. Cela facilite le montage tout en respectant les normes requises

Informations générales de commande

Version	Support de barre collectrice, argent, 85 °C, Largeur: 15 mm, None, Acier, zingué, Montage direct
Référence	1340870000
Type	SH 4C
GTIN (EAN)	4050118208863
Qté.	10 Pièce

SH 4C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

ROHS Conforme

Dimensions et poids

Profondeur	25 mm	Profondeur (pouces)	0.9842 inch
Hauteur	25 mm	Hauteur (pouces)	0.9842 inch
Largeur	15 mm	Largeur (pouces)	0.5906 inch
Poids net	24.39 g		

Températures

Température ambiante	-5 °C...40 °C	Température de fonctionnement	-40 °C...85 °C
Température d'utilisation permanente, max.	85 °C		

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC001166	ETIM 9.0	EC001166
ETIM 10.0	EC001166	ECLASS 14.0	27-40-06-07
ECLASS 15.0	27-40-06-07		

Autres caractéristiques techniques

Instruction de montage	Montage direct	Type de montage	Montage direct
------------------------	----------------	-----------------	----------------

Caractéristiques des matériaux

Matériau de base	Acier, zingué	Couleur	argent
Classe d'inflammabilité selon UL 94	None		

Généralités

Nombre de pôles	1	Instruction de montage	Montage direct
-----------------	---	------------------------	----------------