

INLAY CC-M 15/45



Informations générales de commande

Référence	1341090000
Type	INLAY CC-M 15/45
GTIN (EAN)	4050118145175
Qté.	1 Pièce

INLAY CC-M 15/45**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Caractéristiques techniques****Agréments**

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensions et poids

Profondeur	120 mm	Profondeur (pouces)	4.7244 inch
Hauteur	8 mm	Hauteur (pouces)	0.315 inch
Largeur	76 mm	Largeur (pouces)	2.9921 inch
Poids net	60 g		

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC001675	ETIM 9.0	EC001675
ETIM 10.0	EC001675	ECLASS 14.0	19-14-90-90
ECLASS 15.0	19-14-90-90		

Caractéristiques générales

Version	Support pour 5 panneaux	Largeur	76 mm
---------	-------------------------	---------	-------

Dessins

Exemple d'utilisation

