

## INLAY CC-M DIA 30



### Informations générales de commande

| Référence  | 1341100000                        |
|------------|-----------------------------------|
| Type       | <a href="#">INLAY CC-M DIA 30</a> |
| GTIN (EAN) | 4050118145199                     |
| Qté.       | 1 Pièce                           |

## INLAY CC-M DIA 30

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Agréments

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

## Dimensions et poids

|            |        |                     |             |
|------------|--------|---------------------|-------------|
| Profondeur | 120 mm | Profondeur (pouces) | 4.7244 inch |
| Hauteur    | 8 mm   | Hauteur (pouces)    | 0.315 inch  |
| Largeur    | 76 mm  | Largeur (pouces)    | 2.9921 inch |
| Poids net  | 60 g   |                     |             |

## Conformité environnementale du produit

|                           |                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------|
| Statut de conformité RoHS | Conforme sans exemption                 |
| REACH SVHC                | Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids |

## Classifications

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001675    | ETIM 9.0    | EC001675    |
| ETIM 10.0   | EC001675    | ECLASS 14.0 | 19-14-90-90 |
| ECLASS 15.0 | 19-14-90-90 |             |             |

## Caractéristiques générales

|         |                         |         |       |
|---------|-------------------------|---------|-------|
| Version | Support pour 4 panneaux | Largeur | 76 mm |
|---------|-------------------------|---------|-------|

## Dessins

### Exemple d'utilisation

