

## DKB CC 27/18

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



### Informations générales de commande

Version	MetalliCard, Bande collante, 27 x 18 mm, transparent
Référence	<a href="#">1341140000</a>
Type	DKB CC 27/18
GTIN (EAN)	4050118145625
Qté.	320 Pièce

## DKB CC 27/18

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

## Dimensions et poids

Profondeur	0.01 mm	Profondeur (pouces)	0.0004 inch
Hauteur	27 mm	Hauteur (pouces)	1.063 inch
Largeur	18 mm	Largeur (pouces)	0.7087 inch
Poids net	0.16 g		

## Températures

plage de température d'utilisation	-40...160 °C
------------------------------------	--------------

## Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

## Classifications

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

## Caractéristiques générales

Adhésif	Acrylate modifié	
Version	autoadhésif	
Largeur	18 mm	
Plage de température d'utilisation, max.	160 °C	
Plage de température d'utilisation, min.	-40 °C	
Couleur	transparent	
Matériau de base	Film polyester	
Caractères imprimés	sans	
Nombre de repérages par unité d'emballage	Type de conditionnement	MetalliCard
Industries recommandées	Énergie, Process	
imprimante compatible		
Nombre de repérages par combinaison	1 MetalliCard = Adhesive strip	
plage de température d'utilisation	-40...160 °C	

Dessins

Exemple d'utilisation

