

## DKB CC 15/60

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Similaire à l'illustration



### Informations générales de commande

Version	MetalliCard, Bande collante, 15 x 60 mm, transparent
Référence	<a href="#">1341150000</a>
Type	DKB CC 15/60
GTIN (EAN)	4050118145182
Qté.	160 Pièce

## DKB CC 15/60

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

## Dimensions et poids

Profondeur	0.01 mm	Profondeur (pouces)	0.0004 inch
Hauteur	15 mm	Hauteur (pouces)	0.5906 inch
Largeur	60 mm	Largeur (pouces)	2.3622 inch
Poids net	0.24 g		

## Températures

plage de température d'utilisation	-40...160 °C
------------------------------------	--------------

## Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

## Classifications

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

## Caractéristiques générales

Adhésif	Acrylate modifié		
Version	autoadhésif		
Largeur	60 mm		
Plage de température d'utilisation, max.	160 °C		
Plage de température d'utilisation, min.	-40 °C		
Couleur	transparent		
Matériau de base	Film polyester		
Caractères imprimés	sans		
Nombre de repérages par unité d'emballage	Type de conditionnement	MetalliCard	
Industries recommandées	Énergie, Process		
imprimante compatible			
Nombre de repérages par combinaison	1 MetalliCard = Adhesive strip		
plage de température d'utilisation	-40...160 °C		

**Exemple d'utilisation**

