

**DKB CC 15/45**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Informations générales de commande**

Version	MetalliCard, Bande collante, 15 x 45 mm, transparent
Référence	<a href="#">1341170000</a>
Type	DKB CC 15/45
GTIN (EAN)	4050118145441
Qté.	240 Pièce

**DKB CC 15/45**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technical data****Agréments**

ROHS	Conforme
------	----------

**Dimensions et poids**

Profondeur	0.01 mm	Profondeur (pouces)	0.0004 inch
Hauteur	15 mm	Hauteur (pouces)	0.5906 inch
Largeur	45 mm	Largeur (pouces)	1.7716 inch
Poids net	0.24 g		

**Températures**

plage de température d'utilisation	-40...160 °C
------------------------------------	--------------

**Conformité environnementale du produit**

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

**Classifications**

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

**Caractéristiques générales**

Adhésif	Acrylate modifié	
Version	autoadhésif	
Largeur	45 mm	
Plage de température d'utilisation, max.	160 °C	
Plage de température d'utilisation, min.	-40 °C	
Couleur	transparent	
Matériau de base	Film polyester	
Caractères imprimés	sans	
Nombre de repérages par unité d'emballage	Type de conditionnement	MetalliCard
Industries recommandées	Énergie, Process	
imprimante compatible		
Nombre de repérages par combinaison	1 MetalliCard = Adhesive strip	
plage de température d'utilisation	-40...160 °C	

## Drawings

### Exemple d'utilisation

