

DKB CC DIA 30



Informations générales de commande

Version	MetalliCard, Bande collante, 30 x , transparent
Référence	1341180000
Type	DKB CC DIA 30
GTIN (EAN)	4050118145618
Qté.	200 Pièce

DKB CC DIA 30

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensions et poids

Profondeur	0.01 mm	Profondeur (pouces)	0.0004 inch
Hauteur	30 mm	Hauteur (pouces)	1.1811 inch
Diamètre	30 mm	Poids net	0.28 g

Températures

plage de température d'utilisation	-40...160 °C
------------------------------------	--------------

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

Caractéristiques générales

Adhésif	Acrylate modifié		
Version	autoadhésif		
Plage de température d'utilisation, max.	160 °C		
Plage de température d'utilisation, min.	-40 °C		
Couleur	transparent		
Matériau de base	Film polyester		
Caractères imprimés	sans		
Nombre de repérages par unité d'emballage	Type de conditionnement	MetalliCard	
Industries recommandées	Énergie, Process		
imprimante compatible			
Nombre de repérages par combinaison	1 MetalliCard = Adhesive strip		
plage de température d'utilisation	-40...160 °C		

Repérage d'équipements et appareillages

Diamètre	30 mm
----------	-------

DKB CC DIA 30

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Dessins

www.weidmueller.com

Exemple d'utilisation

