

TOP CASE PREMIUM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Les ateliers et les usines préfèrent utiliser des assortiments d'outils bien organisés. Il en résulte un temps de recherche et de préparation minimum ce qui permet d'économiser de l'argent. Weidmüller tient compte de ces enseignements dans la composition de ses combinaisons de produits qui répondent parfaitement aux besoins des clients. Les kits de sertissage Weidmüller pour couper, dénuder, et sertir les embouts sont parfaitement adaptés au travail d'atelier.

Informations générales de commande

| | |
|------------|----------------------------|
| Version | Tool case with contents |
| Référence | 1345320000 |
| Type | TOP CASE PREMIUM |
| GTIN (EAN) | 4050118149739 |
| Qté. | 1 Pièce |
| Emballage | Valise |

TOP CASE PREMIUM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data**Dimensions et poids**

| | |
|------------|---------|
| Profondeur | 352 mm |
| Hauteur | 255 mm |
| Largeur | 465 mm |
| Poids net | 11290 g |

| | |
|---------------------|--------------|
| Profondeur (pouces) | 13.8582 inch |
| Hauteur (pouces) | 10.0394 inch |
| Largeur (pouces) | 18.3071 inch |

Conformité environnementale du produit

| | |
|--|--------------------------------------|
| Statut de conformité RoHS | Conforme avec exemption |
| Exemption RoHS (le cas échéant/ connue) | 7a, 7cl |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028 |

Classifications

| | |
|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000149 |
| ETIM 10.0 | EC000149 |
| ECLASS 15.0 | 21-04-50-03 |

Caractéristiques techniques

| | |
|--------------------------|---------------------|
| Description de l'article | Coffret d'outillage |
|--------------------------|---------------------|

Assortiments

| | |
|-----------|--------|
| Emballage | Valise |
|-----------|--------|

TOP CASE PREMIUM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Drawings



TOP CASE PREMIUM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessories

non équipé



Les ateliers et les usines préfèrent utiliser des assortiments d'outils bien organisés. Il en résulte un temps de recherche et de préparation minimum ce qui permet d'économiser de l'argent. Weidmüller tient compte de ces enseignements dans la composition de ses combinaisons de produits qui répondent parfaitement aux besoins des clients. Les kits de sertissage Weidmüller pour couper, dénuder, et sertir les embouts sont parfaitement adaptés au travail d'atelier.

Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|----------------|
| Type | TOP CASE | Version |
| Référence | 1345330000 | Assortment box |
| GTIN (EAN) | 4050118149913 | |
| Qté. | 1 ST | |

Outils à couper



Outils à couper pour conducteurs jusqu'à 8 mm, 12 mm, 14 mm et 22 mm de diamètre extérieur. La géométrie de coupe spéciale assure une coupe nette et sans écrasement des conducteurs en cuivre et aluminium avec un effort physique minimum. En outre, les outils de coupe (KT 8 à KT 22) sont munis d'une protection isolante testée VDE et GS jusqu'à 1 000 V, conformément aux normes EN/CEI 60900.

Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Type | KT 8 | Version |
| Référence | 9002650000 | Outils à couper, Coupe-câble manipulable d'une seule main |
| GTIN (EAN) | 4008190020163 | |
| Qté. | 1 ST | |

Outils



Outils à dégainer pour câbles ronds avec isolant PVC

Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|---------------------------|
| Type | AM 25 | Version |
| Référence | 9001540000 | Outils, Outils à dégainer |
| GTIN (EAN) | 4008190138271 | |
| Qté. | 1 ST | |

TOP CASE PREMIUM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessories

| | | |
|------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Type | AM 16 | Version |
| Référence | 9204190000 | Outils, Outils à dégainer |
| GTIN (EAN) | 4032248608133 | |
| Qté. | 1 ST | |
| Type | AM 12 | Version |
| Référence | 9030060000 | Outils, Outils à dégainer |
| GTIN (EAN) | 4008190337827 | |
| Qté. | 1 ST | |
| Type | STRIPAX | Version |
| Référence | 9005000000 | Outils, Outil à dénuder et à couper |
| GTIN (EAN) | 4008190072506 | |
| Qté. | 1 ST | |

Crimping tools



Outils à sertir pour embouts nus et isolés

- Le verrouillage forcé garantit la qualité du sertissage
- Possibilité de déverrouillage en cas de fausse manoeuvre

Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Type | PZ 6 ROTO L | Version |
| Référence | 1444050000 | Presse, Outil de sertissage pour embouts, 0.14mm ² , 6mm ² , |
| GTIN (EAN) | 4050118248593 | Sertissage trapézoïdal |
| Qté. | 1 ST | |

Assortiments d'embouts isolés



Boîte remplie d'embouts isolés:

- Au code couleur Weidmüller
- Code couleur DIN

Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Type | H-BOX 0,5-2,5QMM DIN | Version |
| Référence | 9025430000 | Assortiment d'embouts, Boîte, Couleur: DIN |
| GTIN (EAN) | 4008190337162 | |
| Qté. | 1 ST | |

TOP CASE PREMIUM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessories

avec affichage LCD



La tâche principale d'un testeur de tension est de vérifier l'absence de tension. Un testeur de tension bipolaire est le seul instrument de test qui remplisse toutes les exigences en matière de sécurité du travail.

- Avec affichage LCD
- Conformément à la norme VDE,
- Tenue élevée aux tensions de pointe,
- Un testeur adapté à chaque application

Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Type | VT DIGI PRO | Version |
| Référence | 9918870000 | Outils de test, Testeur de tension bipolaire |
| GTIN (EAN) | 4032248405756 | |
| Qté. | 1 ST | |

avec affichage à LED, VDE 0680



La tâche principale d'un testeur de tension est de vérifier l'absence de tension. Un testeur de tension bipolaire est le seul instrument de test qui remplisse toutes les exigences en matière de sécurité du travail.

- Avec affichage à LED
- Conformément à la norme VDE,
- Tenue élevée aux tensions de pointe,
- Un testeur adapté à chaque application

Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Type | VT COMBI PRO | Version |
| Référence | 9918860000 | Outils de test, Testeur de tension bipolaire |
| GTIN (EAN) | 4032248405749 | |
| Qté. | 1 ST | |

Outils



- Pour le dégainage rapide et précis de câbles pour pièces humides de 8 à 13 mm de Ø, p. ex. câbles NYM, 3 x 1,5 mm² à 5 x 2,5 mm²
- Pas besoin de réglage de la profondeur de coupe
- Parfaitement adapté pour travailler dans les boîtiers de dérivation et de répartition

Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|---------------------|
| Type | STRIPPER ROUND TOP | Version |
| Référence | 9918050000 | Sheathing strippers |
| GTIN (EAN) | 4032248359165 | |
| Qté. | 1 ST | |

TOP CASE PREMIUM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Pince téléphoniques isolées VDE



Pour travailler sous tension il faut respecter des consignes de sécurité particulières et utiliser des outils conçus et testés à cet effet. Weidmüller propose aux utilisateurs toute une gamme de pinces qui répondent à l'ensemble des normes nationales et internationales. Toutes les pinces sont fabriquées et testées selon la DIN EN 60900. Sur le plan ergonomique, les pinces ont été adaptées à la forme de la main. La main est ainsi mieux positionnée et les doigts ne sont pas serrés ce qui est moins fatigant.

Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|---------|
| Type | FRZ S 160 | Version |
| Référence | 9046370000 | Pliers |
| GTIN (EAN) | 4032248357673 | |
| Qté. | 1 ST | |

Pince coupantes latérales isolées VDE



Pour travailler sous tension il faut respecter des consignes de sécurité particulières et utiliser des outils conçus et testés à cet effet. Weidmüller propose aux utilisateurs toute une gamme de pinces qui répondent à l'ensemble des normes nationales et internationales. Toutes les pinces sont fabriquées et testées selon la DIN EN 60900. Sur le plan ergonomique, les pinces ont été adaptées à la forme de la main. La main est ainsi mieux positionnée et les doigts ne sont pas serrés ce qui est moins fatigant.

Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|-------------------------|
| Type | SE HD 180 | Version |
| Référence | 9046330000 | Diagonal-cutting pliers |
| GTIN (EAN) | 4032248357635 | |
| Qté. | 1 ST | |

Pince combinées isolées VDE



Pour travailler sous tension il faut respecter des consignes de sécurité particulières et utiliser des outils conçus et testés à cet effet. Weidmüller propose aux utilisateurs toute une gamme de pinces qui répondent à l'ensemble des normes nationales et internationales. Toutes les pinces sont fabriquées et testées selon la DIN EN 60900. Sur le plan ergonomique, les pinces ont été adaptées à la forme de la main. La main est ainsi mieux positionnée et les doigts ne sont pas serrés ce qui est moins fatigant.

Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|---------|
| Type | KBZ 180 | Version |
| Référence | 9046290000 | Pliers |
| GTIN (EAN) | 4032248356485 | |
| Qté. | 1 ST | |

TOP CASE PREMIUM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Pince plates et rondes isolées VDE



Isolation de protection jusqu'à 1000 V (AC) et 1500 V (DC) selon IEC 900, DIN EN 60900

- matrice forgée en acier spécial hautes performances
- poignée de sécurité avec enveloppe TPE-VDE ergonomique et antidérapante
- En TPE (élastomère thermoplastique) résistant aux chocs, au froid, à la chaleur, difficilement inflammable, sans cadmium
- Zone de préhension élastique et partie centrale dure
- Surface brillante polie
- protégé contre la corrosion par revêtement galvanique (nickel-chrome)

Informations générales de commande

| | | |
|------------|---------------------------|---------|
| Type | RZ 160 | Version |
| Référence | 904636000 | Pliers |
| GTIN (EAN) | 4032248357666 | |
| Qté. | 1 ST | |

Clé d'armoire



Les conducteurs sertis peuvent être fixés en technologie directe ou par vis en fonction de l'espace de raccordement. Weidmüller propose une large gamme de tournevis.

Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|---------------|
| Type | CROSS-KEY UNIVERSAL | Version |
| Référence | 9918130000 | Universal key |
| GTIN (EAN) | 4032248371112 | |
| Qté. | 1 ST | |

Outil à couper et visser combiné « Swift® CS »



Outil à couper/dénuder combiné Swift® CS et Swift® CS set pour couper sans sertissage et dénuder les câbles de cuivre rigides jusqu'à 1,5 mm² et souples jusqu'à 2,5 mm².

TOP CASE PREMIUM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Type | SWIFTY CS SET | Version |
| Référence | 9006060000 | Outil_couper-visser, Coupe-câble manipulable d'une seule main |
| GTIN (EAN) | 4032248257638 | |
| Qté. | 1 ST | |

Jeux de clés mâles

Clé mâle en acier chrome vanadium durci, fabriqué selon DIN ISO 2936 L (DIN 911), Traitement de surface de qualité.



Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|-----------------|
| Type | SK WSD-S 1,5-10,0 | Version |
| Référence | 9008850000 | Mounting tool |
| GTIN (EAN) | 4032248266609 | |
| Qté. | 1 ST | |
| Type | SKS 2,0-8,0 MR | Version |
| Référence | 9008870000 | socket wrenches |
| GTIN (EAN) | 4032248266623 | |
| Qté. | 1 ST | |

Assortiment d'embouts E6,3

Emmanchement hexagonal 1/4" selon DIN 3126, forme E6,3 pour raccordement direct sur machine



Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|-------------------|
| Type | BIT-BOX 11 | Version |
| Référence | 2748110000 | Outils de montage |
| GTIN (EAN) | 4050118894493 | |
| Qté. | 1 ST | |

TOP CASE PREMIUM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Jeux de tournevis droits



Tournevis SoftFinish Weidmüller pour utilisation générale, lame en alliage haute qualité chrome-vanadium-molybdène-acier entièrement durci, chromé mat.

Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|------------------|
| Type | SD SET S2.5-5.5/PH1/2 | Version |
| Référence | 2749200000 | Jeu de tournevis |
| GTIN (EAN) | 4050118895506 | |
| Qté. | 1 ST | |

Jeux de tournevis



Tournevis isolés VDE Weidmüller SoftFinish electric pour intervention sur pièces sous tension jusqu'à 1000 V AC et 1500 V DC, DIN EN 60900, IEC 900. Sécurité contrôlée "GS", testée unitairement. Lame en alliage chrome-vanadium-molybdène-acier de haute qualité, entièrement durcie, brunie.

Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|-------------------|
| Type | SDI SET SLIM S3.5-6.5/P... | Version |
| Référence | 2749580000 | Outils de montage |
| GTIN (EAN) | 4050118896329 | |
| Qté. | 1 ST | |

TOP CASE PREMIUM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Tournevis dynamométrique



Pour un travail précis et efficace et une bonne reproductibilité, il est indispensable de respecter le couple de serrage exact.

Cette une mission parfaite pour les nouveaux tournevis dynamométriques Weidmüller avec leur poignée ergonomique et leur système unique de lame de recharge.

- Modèle compact et particulièrement léger
- Réglage du couple avec outil particulier (livré avec le produit), modification involontaire du réglage impossible
- Ergonomique, taille des poignées adaptée à la plage de couple
- Outils contrôlés unitairement avec numéro d'identification, contrôle qualité à 100% avec justificatif et référence au produit.
- Clic parfaitement audible et perceptible lorsque le couple est atteint ce qui évite des gestes inutiles
- Lames de recharge en acier de haute qualité à faible taux d'usure
- Tous les outils respectent les précisions des normes : EN ISO 6798, BS EN 26789, ASME B107.14M
- Précision +/- 6% de la valeur de l'échelle réglée

Informations générales de commande

| | | |
|------------|---------------------------|--------------------|
| Type | DMS MANUELL 0,5-1,7 | Version |
| Référence | 991837000 | Torque screwdriver |
| GTIN (EAN) | 4032248388332 | |
| Qté. | 1 ST | |