


UR20-EM-1315610000-SP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Similaire à l'illustration



Informations générales de commande

| | |
|------------|----------------------------|
| Version | Pièce de rechange |
| Référence | 1347190000 |
| Type | UR20-EM-1315610000-SP |
| GTIN (EAN) | 4050118248357 |
| Qté. | 1 Pièce |

UR20-EM-1315610000-SP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments



ROHS Conformance

Dimensions et poids

| | | | |
|------------|--------|---------------------|-------------|
| Profondeur | 61 mm | Profondeur (pouces) | 2.4016 inch |
| Hauteur | 110 mm | Hauteur (pouces) | 4.3307 inch |
| Largeur | 12 mm | Largeur (pouces) | 0.4724 inch |
| Poids net | 28 g | | |

Conformité environnementale du produit

| | | | |
|--|---|------------------|--|
| Statut de conformité RoHS | Conforme avec exemption | | |
| Exemption RoHS (le cas échéant/ connue) | 7a, 7cl | | |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1, Diboron trioxide 1303-86-2, Lead monoxide 1317-36-8 | | |
| SCIP | b5ed5bad-cbfe-4ad3-903c-fc3d1093a415 | | |
| Empreinte carbone du produit | Du berceau à la porte | 7.285 kg CO2 eq. | |

Classifications

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002584 | ETIM 9.0 | EC002584 |
| ETIM 10.0 | EC002584 | ECLASS 14.0 | 27-33-02-92 |
| ECLASS 15.0 | 27-33-02-92 | | |