



Figure similaire

### Informations générales de commande

Version	Câble pré-confectionné, PAC, Câble LiYCY, 10,15 ± 1 mm
Référence	<a href="#">1350490035</a>
Type	PAC-UNIV-D25F-F-3M5
GTIN (EAN)	4032248295593
Qté.	1 Pièce

## PAC-UNIV-D25F-F-3M5

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

## Dimensions et poids

Poids net	601.94 g
-----------	----------

## Températures

Température de stockage	-10...60 °C	Température de fonctionnement	-10...50
-------------------------	-------------	-------------------------------	----------

## Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

## Données générales

Longueur du câble	3.5 m	Adapté pour	Signaux analogiques
Matériau de base	PVC	Câble	Câble LiYCY
Raccordement de l'interface	SUB-D FEMALE 25P	Nombre de pôles, min.	25 pôles
Ytterdiameter	10,15 ± 1 mm	Interface API	H0.25/10 (FERRULES 0.25mm <sup>2</sup> )
Section du conducteur	0.25 mm <sup>2</sup>		

## Données électriques

Courant total, max.	3 A	Intensité du courant admissible par voie	1 A
Tension nominale	≤ 60 Vdc ≤ 25 Vac	Résistance	≤ 80 mΩ/m
Tension de fonctionnement	≤ 60 V DC ≤ 25 V AC	Capacité câble / câbles	300 pF/m
Capacité câble / blindage	300 pF/m		

## Classifications

ETIM 8.0	EC000237	ETIM 9.0	EC000237
ETIM 10.0	EC000237	ECLASS 14.0	27-24-22-20
ECLASS 15.0	27-24-22-20		