

## UR20-BM-PF-I-SP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Similaire à l'illustration



### Informations générales de commande

Version	Replacement part, , Flange-mounted housing
Référence	<a href="#">1350940000</a>
Type	UR20-BM-PF-I-SP
GTIN (EAN)	4050118821734
Qté.	5 Pièce
Emballage	Carton

## UR20-BM-PF-I-SP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

### Agréments

Agréments



ROHS Conforme

### Dimensions et poids

Profondeur	58	Profondeur (pouces)	2.2835 inch
Hauteur	128 mm	Hauteur (pouces)	5.0394 inch
Largeur	11.5 mm	Largeur (pouces)	0.4528 inch
Poids net	29.9 g		

### Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption		
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids		
Empreinte carbone du produit	Du berceau à la porte	0.216 kg CO2 eq.	

### Classifications

ETIM 8.0	EC001583	ETIM 9.0	EC001583
ETIM 10.0	EC001583	ECLASS 14.0	27-24-26-92
ECLASS 15.0	27-24-26-92		

### Caractéristiques générales

Barrette de liaison équipée TS 35