

UR20-BM-PF-O-SP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Similaire à l'illustration



Informations générales de commande

| | |
|------------|--|
| Version | Replacement part, , Flange-mounted housing |
| Référence | 1350950000 |
| Type | UR20-BM-PF-O-SP |
| GTIN (EAN) | 4050118402742 |
| Qté. | 5 Pièce |
| Emballage | Carton |

UR20-BM-PF-O-SP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments



ROHS Conforme

Dimensions et poids

| | | | |
|------------|---------|---------------------|-------------|
| Profondeur | 58 mm | Profondeur (pouces) | 2.2835 inch |
| Hauteur | 128 mm | Hauteur (pouces) | 5.0394 inch |
| Largeur | 11.5 mm | Largeur (pouces) | 0.4528 inch |
| Poids net | 29.9 g | | |

Conformité environnementale du produit

| | |
|------------------------------|---|
| Statut de conformité RoHS | Conforme sans exemption |
| REACH SVHC | Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids |
| Empreinte carbone du produit | Du berceau à la porte 0.254 kg CO2 eq. |

Classifications

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002584 | ETIM 9.0 | EC002584 |
| ETIM 10.0 | EC002584 | ECLASS 14.0 | 27-33-02-92 |
| ECLASS 15.0 | 27-33-02-92 | | |

Caractéristiques générales

| | |
|-----------------------------|-------|
| Barrette de liaison équipée | TS 35 |
|-----------------------------|-------|