


UR20-BM-PF-O-SP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Similaire à l'illustration



Informations générales de commande

Version	Replacement part, , Flange-mounted housing
Référence	1350950000
Type	UR20-BM-PF-O-SP
GTIN (EAN)	4050118402742
Qté.	5 Pièce
Emballage	Carton

UR20-BM-PF-O-SP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments



ROHS Conformance

Dimensions et poids

Profondeur	58 mm	Profondeur (pouces)	2.2835 inch
Hauteur	128 mm	Hauteur (pouces)	5.0394 inch
Largeur	11.5 mm	Largeur (pouces)	0.4528 inch
Poids net	29.9 g		

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption		
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids		
Empreinte carbone du produit	Du berceau à la porte	0.254 kg CO2 eq.	

Classifications

ETIM 8.0	EC002584	ETIM 9.0	EC002584
ETIM 10.0	EC002584	ECLASS 14.0	27-33-02-92
ECLASS 15.0	27-33-02-92		

Caractéristiques générales

Barrette de liaison équipée TS 35