


## MULTIMARK ROLLER 115

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Ces imprimantes produisent des impressions de grande qualité, grâce à la technique de transfert thermique. Différents matériaux et un système d'impression ergonomique sous Windows optimisent le processus de repérage.

### Informations générales de commande

Référence	1357420000
Type	<a href="#">MULTIMARK ROLLER 115</a>
GTIN (EAN)	4050118160314
Qté.	1 Pièce

## MULTIMARK ROLLER 115

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Caractéristiques techniques

## Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

## Dimensions et poids

Largeur	139 mm	Largeur (pouces)	5.4724 inch
Diamètre	14 mm	Poids net	92.4 g

## Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

## Classifications

ETIM 8.0	EC000610	ETIM 9.0	EC000610
ETIM 10.0	EC000610	ECLASS 14.0	24-32-11-90
ECLASS 15.0	24-32-11-90		

## Systèmes de marquage

Version	Pièces de rechange pour imprimante à transfert thermique THM PLUS S, rouleau de presse	Application / fabricant	Étiquettes, Gaines thermorétractables
---------	--	-------------------------	---------------------------------------