

SAI-TMCGK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Weidmüller offre une vaste gamme d'outils et d'accessoires pour le câblage des câbles capteurs externes / actionneurs.

Informations générales de commande

| | |
|------------|--------------------------------------|
| Version | Presse, Sertissage avec 4 empreintes |
| Référence | 1381670000 |
| Type | SAI-TMCGK |
| GTIN (EAN) | 4050118183757 |
| Qté. | 1 Pièce |

SAI-TMCGK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

| | | | |
|-----------|--------|-------------------|-------------|
| Longueur | 178 mm | Longueur (pouces) | 7.0079 inch |
| Poids net | 634 g | | |

Conformité environnementale du produit

| | |
|---------------------------|---|
| Statut de conformité RoHS | Conforme sans exemption |
| REACH SVHC | Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids |

Classifications

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000168 | ETIM 9.0 | EC000168 |
| ETIM 10.0 | EC000168 | ECLASS 14.0 | 21-04-38-11 |
| ECLASS 15.0 | 21-04-38-11 | | |

Caractéristiques techniques

| | |
|---------|--|
| Version | mécanique, sans compartiment amovible |
|---------|--|

Description du contact

| | | | |
|--------------------------------|---------------------|--------------------------------|--------|
| Type de contact | Contacts décolletés | Section du conducteur max. AWG | AWG 26 |
| Section du conducteur min. AWG | AWG 12 | | |

Données de l'outil - sertissage

| | | | |
|----------------------------|---------------------------------|---------------------------|----------------------|
| Section de l'embout, max. | 0.82 mm ² | Section de l'embout, min. | 0.08 mm ² |
| Type de sertissage/-profil | Sertissage avec 4 empreintes | | |