SAI-TMCGK



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Weidmüller offre une vaste gamme d'outils et d'accessoires pour le câblage des câbles capteurs externes / actionneurs.

Informations générales de commande

Version	Presse, Sertissage avec 4 empreintes
Référence	<u>1381670000</u>
Туре	SAI-TMCGK
GTIN (EAN)	4050118183757
Qté.	1 Pièce

SAI-TMCGK



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

ension	

Longueur	178 mm	Longueur (pouces)	7.0079 inch
Poids net	634 g		

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 6.0	EC000168	ETIM 7.0	EC000168
ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 9.0	21-04-38-11
ECLASS 9.1	21-04-38-11	ECLASS 10.0	21-04-38-11
ECLASS 11.0	21-04-38-11	ECLASS 12.0	21-04-38-11
ECLASS 13.0	21-04-38-11	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

Caractéristiques techniques

Version	mécanique, sans	
VCISION	medanique, suns	
	compartiment amovible	

Description du contact

Type de contact	Contacts décolletés	Section du conducteur max. AWG	AWG 26	
Section du conducteur min. AWG	AWG 12			

Données de l'outil - sertissage

Section de l'embout, max.	0.82 mm ²	Section de l'embout, min.	0.08 mm ²
Type de sertissage/-profil	Sertissage avec 4 empreintes		

Date de création 01.11.2025 11:21:50 MEZ

Niveau du catalogue / Dessins