


## AP 110 S LI OR

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



### Informations générales de commande

Version	Plaque d'extrémité, RS 100 Orange, Plaque d'extrémité DIN rail de montage gauche, Largeur: 13.75 mm
Référence	<a href="#">1386070000</a>
Type	AP 110 S LI OR
GTIN (EAN)	4050118186123
Qté.	20 Pièce

## AP 110 S LI OR

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

## Dimensions et poids

Profondeur	58.8 mm	Profondeur (pouces)	2.315 inch
Hauteur	108.3 mm	Hauteur (pouces)	4.2638 inch
Largeur	13.75 mm	Largeur (pouces)	0.5413 inch
Poids net	14 g		

## Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

## Classifications

ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC002779
ETIM 10.0	EC002779	ECLASS 14.0	27-19-06-02
ECLASS 15.0	27-19-06-02		

## Caractéristiques des matériaux

Surface	non traité	Matériau de base	PA 66/6
Indice de Poursuite Comparatif (CTI)	600 ≤ CTI		

## Caractéristiques générales

Couleur	Orange	Degré de protection	IP20 en condition installée
Barrette de liaison équipée	TS 35	Tableau des couleurs (similaire)	RAL 2000