

SCREWTY-SW13-DM



L'outil idéal pour tout type d'application
Screwty® est un outil polyvalent idéal pour le raccordement de tous les câbles d'actionneurs et de capteurs standard. Le Screwty® permet d'accéder facilement même aux connecteurs débrochables ronds difficiles d'accès. Les connecteurs débrochables se détachent et se vissent fermement sans gros effort, par un simple mouvement de rotation. Le Screwty® constitue une solution unique et utilisable dans le monde entier qui s'adapte à la plupart des câbles et des connecteurs débrochables même d'autres fabricants (plus de 90 %). Le Screwty® se compose d'une poignée avec un raccordement usuel du commerce de 1/4 de pouce. Utilisable pour toutes les tailles : pour les connecteurs débrochables ronds M12 et M8, pour les connecteurs mâles et femelles à câbler M12F et M8F et pour les connecteurs mâles et femelles M23.

Informations générales de commande

Version	Bolting tool
Référence	1389190000
Type	SCREWTY-SW13-DM
GTIN (EAN)	4050118189742
Qté.	1 Pièce
Emballage	Carton

SCREWTY-SW13-DM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques**Dimensions et poids**

Poids net	226.26 g
-----------	----------

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Non affecté
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ETIM 10.0	EC000149	ECLASS 14.0	21-01-90-90
ECLASS 15.0	21-01-90-90		

Outils à couper

Réglage du couple, max.	1.7 Nm	Réglage du couple, min.	0.5 Nm
-------------------------	--------	-------------------------	--------

Note importante

Informations sur le produit	Livraison avec : <ul style="list-style-type: none">• Tournevis dynamométrique 0,5-1,7 Nm + aide au réglage• Lame amovible AF13
-----------------------------	---

SCREWTY-SW13-DM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Accessoires

www.weidmueller.com

Outil pour presse-étoupes Screwty® avec fonction de serrage



L'outil idéal pour tout type d'application Screwty® est un outil polyvalent idéal pour le raccordement de tous les câbles d'actionneurs et de capteurs standard. Le Screwty® permet d'accéder facilement même aux connecteurs débrochables ronds difficiles d'accès. Les connecteurs débrochables se détachent et se visent fermement sans gros effort, par un simple mouvement de rotation. Le Screwty® constitue une solution unique et utilisable dans le monde entier qui s'adapte à la plupart des câbles et des connecteurs débrochables même d'autres fabricants (plus de 90 %). Le Screwty® se compose d'une poignée avec un raccordement usuel du commerce de 1/4 de pouce. Utilisable pour toutes les tailles : pour les connecteurs débrochables ronds M12 et M8, pour les connecteurs mâles et femelles à câbler M12F et M8F et pour les connecteurs mâles et femelles M23.

Informations générales de commande

Type	SCREWTY SW9	Version
Référence	1254630000	Interchangeable blade for cable gland tool
GTIN (EAN)	4050118054194	
Qté.	1 ST	
Type	SCREWTY SW10	Version
Référence	1254640000	Interchangeable blade for cable gland tool
GTIN (EAN)	4050118048599	
Qté.	1 ST	
Type	SCREWTY SW12	Version
Référence	2598970000	Interchangeable blade for cable gland tool
GTIN (EAN)	4050118781151	
Qté.	1 ST	
Type	SCREWTY SW13	Version
Référence	1254650000	Interchangeable blade for cable gland tool
GTIN (EAN)	4050118051834	
Qté.	1 ST	
Type	SCREWTY SW15	Version
Référence	1290830000	Interchangeable blade for cable gland tool
GTIN (EAN)	4050118084320	
Qté.	1 ST	
Type	SCREWTY SW17	Version
Référence	1254660000	Interchangeable blade for cable gland tool
GTIN (EAN)	4050118051841	
Qté.	1 ST	
Type	SCREWTY SW18	Version
Référence	1254670000	Interchangeable blade for cable gland tool
GTIN (EAN)	4050118051858	
Qté.	1 ST	
Type	SCREWTY SW19	Version
Référence	1254680000	Interchangeable blade for cable gland tool
GTIN (EAN)	4050118048827	
Qté.	1 ST	