

## SAI-WDF-3P-M8

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



### Informations générales de commande

Référence	1392390000
Type	<a href="#">SAI-WDF-3P-M8</a>
GTIN (EAN)	4050118192766
Qté.	1 Pièce

## SAI-WDF-3P-M8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Agréments

Agréments



ROHS Conforme

## Dimensions et poids

Poids net 21 g

## Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme avec exemption
Exemption RoHS (le cas échéant/ connue)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

## Classifications

ETIM 8.0	EC002925	ETIM 9.0	EC002925
ETIM 10.0	EC002925	ECLASS 14.0	27-44-01-06
ECLASS 15.0	27-44-01-06		

## Caractéristiques électriques - connecteurs débrochables à équiper

Nombre de pôles	3	Codage	M8 = aucun
Surface du contact	doré	Matériau de base du boîtier	CuZn
Matériau des contacts	CuZn	Tension nominale	30 V
Courant nominal	4 A	Degré de protection	IP67
Plage de températures du coffret	-40 ... +85 ° C		

## Données techniques générales

Nombre de pôles	3	Codage	M8 = aucun
Filetage du raccordement	Femelle M8, Mâle M8	Surface du contact	doré
Matériau de base du boîtier	CuZn	Matériau des contacts	CuZn
Tension nominale	30 V	Courant nominal	4 A
Degré de protection	IP67	Plage de températures du coffret	-40 ... +85 ° C

