

SAI-WDF-3P-M8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Informations générales de commande

Référence	1392390000
Type	SAI-WDF-3P-M8
GTIN (EAN)	4050118192766
Qté.	1 Pièce

SAI-WDF-3P-M8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments



ROHS Conforme

Dimensions et poids

Poids net 21 g

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS Conforme avec exemption

Exemption RoHS (le cas échéant/
connue) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

Classifications

ETIM 8.0	EC002925	ETIM 9.0	EC002925
ETIM 10.0	EC002925	ECLASS 14.0	27-44-01-06
ECLASS 15.0	27-44-01-06		

Caractéristiques électriques - connecteurs débrochables à équiper

Nombre de pôles	3	Codage	M8 = aucun
Surface du contact	doré	Matériau de base du boîtier	CuZn
Matériau des contacts	CuZn	Tension nominale	30 V
Courant nominal	4 A	Degré de protection	IP67
Plage de températures du coffret	-40 ... +85 ° C		

Données techniques générales

Nombre de pôles	3	Codage	M8 = aucun
Filetage du raccordement	Femelle M8, Mâle M8	Surface du contact	doré
Matériau de base du boîtier	CuZn	Matériau des contacts	CuZn
Tension nominale	30 V	Courant nominal	4 A
Degré de protection	IP67	Plage de températures du coffret	-40 ... +85 ° C

