

SSCH 10X3X2000 CU VERZ.**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Illustration du produit**

Avec nos barres d'autobus en différents matériaux et les accessoires associés, vous pouvez connecter des câbles dans le plus petit espace d'installation. Selon l'application, les potentiels peuvent être collectés, distribués ou dissipés.

Informations générales de commande

Version	Barrette de liaison (bloc de jonction), argent, Hauteur: 2000 mm, Profondeur: 3 mm, Cuivre
Référence	1397000000
Type	SSCH 10X3X2000 CU VERZ.
GTIN (EAN)	4008190161170
Qté.	20 M

SSCH 10X3X2000 CU VERZ.

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques**Agréments**

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensions et poids

Profondeur	3 mm	Profondeur (pouces)	0.1181 inch
Hauteur	2000 mm	Hauteur (pouces)	78.74 inch
Largeur	10 mm	Largeur (pouces)	0.3937 inch
Poids net	267 g		

Températures

Température ambiante	-5 °C...40 °C
----------------------	---------------

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption		
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids		
Empreinte carbone du produit	Du berceau à la porte	7.578 kg CO2 eq.	

Classifications

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-14-11-92
ECLASS 15.0	27-14-11-92		

Autres caractéristiques techniques

Instruction de montage	Montage direct
------------------------	----------------

Caractéristiques des matériaux

Matériau de base	Cuivre	Surface	étamé
Couleur	argent		

Caractéristiques nominales

Courant nominal	140 A
-----------------	-------

Généralités

Instruction de montage	Montage direct	Surface	étamé
------------------------	----------------	---------	-------