



Dérivateur Y, version FreeCon pour connecteurs débrochables PushPull Power selon la spécification PROFINET en métal

Informations générales de commande

Version	Prolongateur, FreeCon, Alimentation, IP65, Si un frein filet est utilisé
Référence	1397690000
Type	IE-CD-VAPM24V-C-MA
GTIN (EAN)	4050118198669
Qté.	1 Pièce

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments



ROHS Conforme

UL File Number Search [Site Web UL](#)

N° de certificat (cULus) E316369

Dimensions et poids

Poids net 425.36 g

Températures

Température de stockage Température de fonctionnement -40 °C...70 °C

Température de pose

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS Conforme sans exemption

REACH SVHC Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC002597	ETIM 9.0	EC002597
ETIM 10.0	EC002597	ECLASS 14.0	27-44-03-18
ECLASS 15.0	27-44-03-18		

