


KLBUE 10-20 RC TS27**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Illustration du produit**

Grâce à notre large gamme de raccords à blindage KLBÜ, vous pouvez réaliser un raccordement flexible et auto-ajustable à blindage et assurer un fonctionnement sans défaut.

Informations générales de commande

Version	Étriers, Etrier de serrage pour raccordement blindage, PA 66 GF 30
Référence	1403050000
Type	KLBUE 10-20 RC TS27
GTIN (EAN)	4050118204773
Qté.	1 Pièce
Statut de livraison	Cet article ne sera plus disponible à l'avenir.
Dernière date de commande	2027-04-30T00:00:00+02:00

KLBUE 10-20 RC TS27

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensions et poids

Profondeur	63.6 mm	Profondeur (pouces)	2.5039 inch
Hauteur	67.5 mm	Hauteur (pouces)	2.6575 inch
Largeur	39.6 mm	Largeur (pouces)	1.5591 inch
Poids net	99 g		

Températures

Température de stockage	-25 °C...55 °C	Température ambiante	-25 °C...60 °C
Température d'utilisation permanente, min.	-25 °C	Température d'utilisation permanente, max.	105 °C

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme avec exemption
Exemption RoHS (le cas échéant/connue)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	6fc8563f-82a2-46cf-b3da-0e2c7ddd4382

Classifications

ETIM 8.0	EC002020	ETIM 9.0	EC002020
ETIM 10.0	EC002020	ECLASS 14.0	27-25-01-20
ECLASS 15.0	27-25-01-20		

Autres caractéristiques techniques

Instruction de montage	Montage direct	Version à I#92épreuve de I#92explosion	Non
Type de montage	monté		

Caractéristiques des matériaux

Matériau de base	PA 66 GF 30	Couleur	noir, gris argent
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0		

Caractéristiques du système

Version	pour raccordement de blindage, Avec résistance	Flasque de fermeture nécessaire	Non
Barrette de liaison équipée	TS 27		

Caractéristiques nominales

Section nominale	20 mm ²	Tension nominale	230 V
------------------	--------------------	------------------	-------

Généralités

Instruction de montage	Montage direct	Barrette de liaison équipée	TS 27
------------------------	----------------	-----------------------------	-------

Caractéristiques techniques

Raccordement (raccordement nominal)

Longueur de dénudage	30 mm	Type de raccordement	Raccordement à ressort
Nombre de raccordements	1	Diamètre de câble, max.	20 mm
Diamètre de câble, min.	10 mm	Section de raccordement, semi-rigide, max.	20 mm ²
Section de raccordement, semi-rigide, min.	10 mm ²		

Dessins

