

IE-PS-ST-SM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Connecteur débrochable FO ST selon CEI 61754-2 pour diamètre extérieur de 2,6 à 3 mm

Informations générales de commande

Version	Connecteur fibre optique, Prise mâle ST, Unimodal, IP20
Référence	1414680000
Type	IE-PS-ST-SM
GTIN (EAN)	4050118215564
Qté.	1 Pièce

IE-PS-ST-SM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

ROHS Conforme

Dimensions et poids

Profondeur	47 mm	Profondeur (pouces)	1.8504 inch
Hauteur	9.6 mm	Hauteur (pouces)	0.378 inch
Largeur	9.6 mm	Largeur (pouces)	0.378 inch
Poids net	4.4 g		

Températures

Température de stockage	-40 °C...90 °C	Température de fonctionnement	-20 °C...80 °C
Température de pose			

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme avec exemption
Exemption RoHS (le cas échéant/ connue)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	4f3aae94-c2bc-4010-b63b-5b114ba6bd55

Classifications

ETIM 8.0	EC001122	ETIM 9.0	EC001122
ETIM 10.0	EC001122	ECLASS 14.0	19-17-01-22
ECLASS 15.0	19-17-01-22		

Caractéristiques générales

Matériau du fourreau anticoudage	TPE	Description de l'article	Prise mâle ST, Unimodal
Couleur	autres	Matériau de base du boîtier	Zinc injecté sous pression
Diamètre de la gaine, max.	3.2 mm	Diamètre de la gaine, min.	2.6 mm
Degré de protection	IP20	Cycles d'enfichage	1000
Type de fibre	GOF, Unimodal	Perte d'insertion	≤ 0,5 dB
Raccordement 1	ST	Raccordement 2	collage, sertissage, polissage
Force d'arrachement du câble, min.	100 N	Affaiblissement de réflexion	≥ 40 dB
Matériau embout	Zirkonia	Matériau capuchon de protection antipoussière	TPE
Matériau douille à sertir	Cuivre, nickelé		

Normes générales

Norme de connecteur IEC 61754-2


IE-PS-ST-SM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Dessins

www.weidmueller.com

Dessin coté



IE-PS-ST-SM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

...pour les connecteurs à fibres optiques SC, ST & LC



GOF

- Pour connecteurs de fibre optique SC/ST et connecteurs IP 20 et IP 67
- Pour connecteurs de fibre optique LC et IP67 FOP
- Pour connecteurs de fibre optique polymère SC/ST et connecteurs IP 20 et IP 67
- Pour câbles en fibre optique, ProfiNet, et Mobil SC/ST et connecteurs IP67

Informations générales de commande

Type	IE-CT-SC-GOF	Version	
Référence	9205320000	Pressé, Sertissage hexagonal	
GTIN (EAN)	4032248725458		
Qté.	1 ST		

Ciseaux



Weidmüller est un spécialiste du sectionnement des câbles cuivre et aluminium. La gamme des produits couvre aussi bien les pinces coupantes pour petites sections avec transmission directe de la force que les coupe-câbles pour les gros diamètres. L'entraînement mécanique et la forme particulière de la lame réduisent au minimum la force manuelle nécessaire. Avec sa large gamme de coupe-câbles, Weidmüller répond à tous les critères d'une préparation professionnelle des câbles.

Informations générales de commande

Type	SCISSORS KEVLAR	Version	
Référence	1208910000	Electrician's scissors	
GTIN (EAN)	4032248990085		
Qté.	1 ST		