

INLAY CC-M 70/48

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Informations générales de commande

Référence	1415940000
Type	INLAY CC-M 70/48
GTIN (EAN)	4050118217247
Qté.	1 Pièce

INLAY CC-M 70/48

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensions et poids

Profondeur	120 mm	Profondeur (pouces)	4.7244 inch
Hauteur	8 mm	Hauteur (pouces)	0.315 inch
Largeur	76 mm	Largeur (pouces)	2.9921 inch
Poids net	65 g		

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC001675	ETIM 9.0	EC001675
ETIM 10.0	EC001675	ECLASS 14.0	19-14-90-90
ECLASS 15.0	19-14-90-90		

Caractéristiques générales

Version	Support pour 3 panneaux	Largeur	76 mm
Plage de température d'utilisation, max.	130 °C	Plage de température d'utilisation, min.	-55 °C

INLAY CC-M 70/48

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Dessins

www.weidmueller.com

Exemple d'utilisation

