

THM WO VIN 25.4/95.2 BL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Les repères de câbles en rouleaux THM WriteOn s'utilisent pour le repérage des conducteurs et des câbles de diamètre extérieur allant jusqu'à 36 mm. La bande adhésive transparente fixe et protège l'impression sur la surface du repère.

- Protection du repère contre la saleté et l'abrasion par enroulement dans la bande adhésive transparente
- Impression simple et rapide avec les imprimantes à transfert thermique de qualité supérieure

Informations générales de commande

Version	THM, Repères de fils et de câbles, 12.7 mm, 25.4 x 95.3 mm, blanc / jaune
Référence	1420020000
Type	THM WO VIN 25.4/95.2 BL
GTIN (EAN)	4050118223514
Qté.	1 Pièce
Statut de livraison	Cet article ne sera plus disponible à l'avenir.
Dernière date de commande	2026-08-14T00:00:00+02:00

THM WO VIN 25.4/95.2 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensions et poids

Profondeur	0.07 mm	Profondeur (pouces)	0.0026 inch
Hauteur	25.4 mm	Hauteur (pouces)	1 inch
Largeur	95.3 mm	Largeur (pouces)	3.752 inch
Poids net	545 g		

Températures

plage de température d'utilisation	-40...80 °C
------------------------------------	-------------

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

Caractéristiques générales

Adhésif	Colle polyacrylate			
Type d'impression	vierge			
Version	autoadhésif			
Largeur	95.3 mm			
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0			
Plage de température d'utilisation, max.	80 °C			
Plage de température d'utilisation, min.	-40 °C			
Couleur	blanc / jaune			
Halogène	Oui			
Matériau de base	Film vinyle			
Caractères imprimés	sans			
Nombre de repérages par unité d'emballage	Type de conditionnement	Rouleau d'étiquettes		
Taille de plage de repérage	40 x 25.4 mm			
Agrément selon UL 969	Non			
imprimante compatible				
Nombre de repérages par combinaison	1 Label reel = Conductor and cable markers			
plage de température d'utilisation	-40...80 °C			
Nombre par rouleau	1000			
Contact	Foudre			

Repères de fils et de câbles

Halogène	Oui	Section de raccordement du conducteur, 120 mm² max.
Section de raccordement du conducteur, 0.75 mm² min.		Diamètre extérieur du conducteur, max. 12.7 mm
Diamètre extérieur du conducteur	12.7 mm	Section de raccordement de conducteur 0.75 - 120 mm²

Dessins

