

HSS-HF 12.7-25.4EL W10M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



La gaine thermorétractable est imprimable sur 2 faces et peut être utilisée pour marquer et isoler des câbles et des fils. Le matériau thermorétractable flexible permet un ajustement ferme et précis autour du conducteur, d'où un gain de place.

Informations générales de commande

| | |
|------------|---|
| Version | Repères de fils et de câbles, 12.7 - 25.4 mm, blanc |
| Référence | 1423410000 |
| Type | HSS-HF 12.7-25.4EL W10M |
| GTIN (EAN) | 4050118227444 |
| Qté. | 1 Pièce |

HSS-HF 12.7-25.4EL W10M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

ROHS Conforme

Dimensions et poids

| | | | |
|------------|----------|---------------------|-------------|
| Profondeur | 1.5 mm | Profondeur (pouces) | 0.0591 inch |
| Largeur | 40.5 mm | Largeur (pouces) | 1.5945 inch |
| Longueur | 10000 mm | Longueur (pouces) | 393.7 inch |
| Poids net | 578 g | | |

Températures

plage de température d'utilisation -55...105 °C

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS Conforme sans exemption
 REACH SVHC Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001530 | ETIM 9.0 | EC001530 |
| ETIM 10.0 | EC001530 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 | | |

Caractéristiques générales

| | | | |
|--|--------------|--|--|
| Type d'impression | vierge | Largeur | 40.5 mm |
| Plage de température d'utilisation, max. | 105 °C | Plage de température d'utilisation, min. | -55 °C |
| Couleur | blanc | Halogène | Non |
| Longueur | 10000 mm | Matériau de base | Polyoléfine |
| Caractères imprimés | sans | imprimante compatible | THM MULTIMARK , THM MULTIMARK PLUS |
| plage de température d'utilisation | -55...105 °C | Nombre par rouleau | 1 |

Repères de fils et de câbles

| | | | |
|--|---------|---|----------------|
| Halogène | Non | Section de raccordement du conducteur, 120 mm ² max. | |
| Section de raccordement du conducteur, 35 mm ² min. | | Diamètre extérieur du conducteur, max. | 25.4 mm |
| Diamètre extérieur du conducteur, min. | 12.7 mm | Taux de rétractabilité | 2:1 |
| Température recommandée de retrait | 90 °C | Largeur de la zone de texte | 0 mm |
| Hauteur de la zone de texte | 40.3 mm | Diamètre extérieur du conducteur | 12.7 - 25.4 mm |
| Section de raccordement de conducteur 35 - 120 mm ² | | | |

Fiche de données

HSS-HF 12.7-25.4EL W10M

Dessins



HSS-HF 12.7-25.4EL W10M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Ruban encreur



Ces imprimantes produisent des impressions de grande qualité, grâce à la technique de transfert thermique. Différents matériaux et un système d'impression ergonomique sous Windows optimisent le processus de repérage.

Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|------------|
| Type | RIBBON HSS HF EL 40/300... | Version |
| Référence | 1426210000 | Ink ribbon |
| GTIN (EAN) | 4050118228823 | |
| Qté. | 1 ST | |

THM MULTIMARK



Ces imprimantes produisent des impressions de grande qualité, grâce à la technique de transfert thermique. Différents matériaux et un système d'impression ergonomique sous Windows optimisent le processus de repérage.

Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|---------|
| Type | MULTIMARK ROLLER 115 | Version |
| Référence | 1357420000 | |
| GTIN (EAN) | 4050118160314 | |
| Qté. | 1 ST | |
| Type | MULTIMARK ROLLER 30 | Version |
| Référence | 1357430000 | |
| GTIN (EAN) | 4050118160253 | |
| Qté. | 1 ST | |

THM MULTIMARK PLUS



Ces imprimantes produisent des impressions de grande qualité, grâce à la technique de transfert thermique. Différents matériaux et un système d'impression ergonomique sous Windows optimisent le processus de repérage.

Fiche de données

HSS-HF 12.7-25.4EL W10M



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|---------|
| Type | MULTIMARK PLUS ROLLER 1... | Version |
| Référence | 2672590000 | |
| GTIN (EAN) | 4050118708097 | |
| Qté. | 1 ST | |