


## HDC MF 24B AF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



### Informations générales de commande

Version	Frame
Référence	<a href="#">1429050000</a>
Type	HDC MF 24B AF
GTIN (EAN)	4050118233285
Qté.	1 Pièce

## HDC MF 24B AF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Caractéristiques techniques

### Agréments

#### Agréments



ROHS	Conforme
UL File Number Search	<a href="#">Site Web UL</a>
Certificat N° (cURus)	E92202

### Dimensions et poids

Profondeur	37.35 mm
Hauteur	36.4 mm
Largeur	111 mm
Poids net	97.2 g

Profondeur (pouces)	1.4705 inch
Hauteur (pouces)	1.4331 inch
Largeur (pouces)	4.3701 inch

### Températures

Température limite	-40 °C ... 125 °C
--------------------	-------------------

### Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme avec exemption
Exemption RoHS (le cas échéant/ connue)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	d447edfa-0214-4f34-b5ba-82eae491b46a

### Caractéristiques du raccordement PE

Type de raccordement PE	Raccordement vissé	Section de raccordement du conducteur, 10 mm <sup>2</sup> max.
Section de raccordement du conducteur, 0.5 mm <sup>2</sup> min.		Couple de serrage, max., raccordement PE 1.2 Nm

### Caractéristiques générales

Taille de construction	8	Cycles d'enfichage	≥ 500
Matériau de base	Zinc injecté sous pression	Série	ModuPlug
Nombre d'emplacements	6		

### Classifications




ETIM 6.0	EC002312	ETIM 7.0	EC002312
ETIM 8.0	EC002312	ETIM 9.0	EC002312
ETIM 10.0	EC002312	ECLASS 9.0	27-44-02-06
ECLASS 9.1	27-44-02-06	ECLASS 10.0	27-44-02-06
ECLASS 11.0	27-44-02-06	ECLASS 12.0	27-44-02-92
ECLASS 13.0	27-44-02-92	ECLASS 14.0	27-44-02-92
ECLASS 15.0	27-44-02-92		

## HDC MF 24B AF

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dessins



## HDC MF 24B AF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accessoires

### Étrier de blindage



En plus des connecteurs industriels étanches, RockStar® inclut des accessoires pratiques et de sécurité, facilitant le câblage de vos installation ; comprenant systèmes de codage, étriers de blindage, plaques de protection et joints de remplacement.

### Informations générales de commande

Type	HDC MSL24	Version
Référence	<a href="#">1435440000</a>	Shield clamp
GTIN (EAN)	4050118240009	
Qté.	1 ST	

### Divers



En plus des connecteurs industriels étanches, RockStar® inclut des accessoires pratiques et de sécurité, facilitant le câblage de vos installation ; comprenant systèmes de codage, étriers de blindage, plaques de protection et joints de remplacement.

### Informations générales de commande

Type	HDC MF CA16 PE	Version
Référence	<a href="#">1480940000</a>	PE extension
GTIN (EAN)	4050118289657	
Qté.	10 ST	
Type	HDC MF FIXING	Version
Référence	<a href="#">1480290000</a>	Transport lock
GTIN (EAN)	4050118288704	
Qté.	20 ST	

### HDC ModuPlug

Nous proposons différents accessoires pour nos inserts.  
Ainsi que des codages pour les inserts.



## HDC MF 24B AF

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accessoires

### Informations générales de commande

Type	HDC CM GUIDING PIN	Version
Référence	<a href="#">1202660000</a>	Connecteurs industriels étanches, Accessoires, Accessoires
GTIN (EAN)	4032248985258	
Qté.	100 ST	
Type	HDC CM GUIDING SOCKET	Version
Référence	<a href="#">1202670000</a>	Connecteurs industriels étanches, Accessoires, Accessoires
GTIN (EAN)	4032248985135	
Qté.	100 ST	