

ESO UR20 DIN A4 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Informations générales de commande

Version	Repères de bornes, Repérages d'inserts, 90 x 8 mm, blanc
Référence	1429430000
Type	ESO UR20 DIN A4 WS
GTIN (EAN)	4050118233865
Qté.	10 Pièce
Statut de livraison	Cet article ne sera plus disponible à l'avenir.
Disponible jusqu'à	2025-08-31T00:00:00+02:00
Produit de remplacement	THM UR20 WS

Caractéristiques techniques

www.weidmueller.com

Agréments

ROHS Conforme

Dimensions et poids

Hauteur	90 mm	Hauteur (pouces)	3.5433 inch
Largeur	8 mm	Largeur (pouces)	0.315 inch
Poids net	11.35 g		

Températures

plage de température d'utilisation -40...80 °C

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC000761	ETIM 9.0	EC000761
ETIM 10.0	EC000761	ECLASS 14.0	27-28-11-01
ECLASS 15.0	27-28-11-01		

Caractéristiques générales

Couleur du matériau selon code couleurs	9	
Orientation de l'impression	horizontal et vertical	
Nombre par feuille	60	
Largeur	8 mm	
Classe d'inflammabilité selon UL 94	HB	
Plage de température d'utilisation, max.	80 °C	
Plage de température d'utilisation, min.	-40 °C	
Couleur	blanc	
Matériau de base	Papier	
Caractères imprimés	sans	
Nombre de repérages par unité d'emballage	Type de conditionnement	Feuille d'étiquettes
Nombre de repérages par combinaison	1 Label sheet = Insert markers	
plage de température d'utilisation	-40...80 °C	

Dessins

