

THM UR20 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Les étiquettes THM ET S7 non autocollantes et conditionnées en rouleaux permettent d'identifier les modules SIMATIC ET 200S et les modules S7 de Siemens. Le logiciel M-Print® PRO permet le marquage individuel des étiquettes THM ET S7 à l'aide d'une imprimante THM. Les étiquettes se détachent aisément L'imprimante THM MultiMark garantit une impression ultra-résistante.

Informations générales de commande

Version	THM, Repérages d'inserts, 90 x 8 mm, jaune
Référence	1429910000
Type	THM UR20 GE
GTIN (EAN)	4050118234787
Qté.	1 Pièce
Statut de livraison	Supprimé
Disponible jusqu'à	2025-12-10T00:00:00+01:00

THM UR20 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensions et poids

Profondeur	0.08 mm	Profondeur (pouces)	0.0031 inch
Hauteur	90 mm	Hauteur (pouces)	3.5433 inch
Largeur	8 mm	Largeur (pouces)	0.315 inch
Poids net	287.76 g		

Températures

plage de température d'utilisation	-40...80 °C
------------------------------------	-------------

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

Caractéristiques générales

Nombre par feuille	1000
Procédé d'impression	Transfert thermique
Version	autoadhésif
Largeur	8 mm
Classe d'inflammabilité selon UL 94	HB
Plage de température d'utilisation, max.	80 °C
Plage de température d'utilisation, min.	-40 °C
Couleur	jaune
Halogène	Oui
Matériau de base	Film vinyle
Caractères imprimés	sans
Nombre de repérages par unité d'emballage	Type de conditionnement
	Rouleau d'étiquettes
Agrément selon UL 969	Non
imprimante compatible	THM MULTIMARK , THM MULTIMARK PLUS
Nombre de repérages par combinaison	1 Label reel = Insert markers
plage de température d'utilisation	-40...80 °C
Nombre par rouleau	1000

Repérage d'équipements et appareillages

Halogène	Oui
----------	-----

THM UR20 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Dessins

www.weidmueller.com



THM UR20 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Accessoires

www.weidmueller.com

Ruban encreur



Ces imprimantes produisent des impressions de grande qualité, grâce à la technique de transfert thermique. Différents matériaux et un système d'impression ergonomique sous Windows optimisent le processus de repérage.

Informations générales de commande

Type	RIBBON MM 110/360 SW	Version	
Référence	2005070000	Ink ribbon	
GTIN (EAN)	4050118390049		
Qté.	1 ST		