

IE-TO-USB-AB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Sortie pour rail, version prolongateur USB (A-A) selon CEI
61076-3-107

Informations générales de commande

Version	Boîtier de prise pour rail, USB, IP20
Référence	1438180000
Type	IE-TO-USB-AB
GTIN (EAN)	4050118244380
Qté.	1 Pièce

IE-TO-USB-AB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensions et poids

Poids net	31.68 g
-----------	---------

Températures

Température de stockage	Température de fonctionnement	-40 °C...70 °C
Température de pose		

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC000313	ETIM 9.0	EC000313
ETIM 10.0	EC000313	ECLASS 14.0	27-44-03-20
ECLASS 15.0	27-44-03-20		

Caractéristiques générales


Raccordement 1	USB A	Raccordement 2	USB B
Circuit	USB	Couleur	Gris clair
Matériau de base du boîtier	PA UL 94 V0	Type de montage	TS 35
Degré de protection	IP20		

Normes générales

Norme de connecteur	IEC 61076-3-107
---------------------	-----------------

Dessins

Dessin coté



Dessin

