

PZ 6 ROTO L

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Outils à sertir pour embouts nus et isolés

- Le verrouillage forcé garantit la qualité du sertissage
- Possibilité de déverrouillage en cas de fausse manoeuvre

Informations générales de commande

Version	Presse, Outil de sertissage pour embouts, 0.14mm², 6mm², Sertissage trapézoïdal
Référence	1444050000
Type	PZ 6 ROTO L
GTIN (EAN)	4050118248593
Qté.	1 Pièce

PZ 6 ROTO L

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Profondeur	22 mm	Profondeur (pouces)	0.8661 inch
Hauteur	80 mm	Hauteur (pouces)	3.1496 inch
Largeur	200 mm	Largeur (pouces)	7.874 inch
Poids net	431.4 g		

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Non affecté
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

Classifications

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

Caractéristiques techniques

Description de l'article	Presse	Version	mécanique, sans compartiment amovible
--------------------------	--------	---------	---------------------------------------

Description du contact

Type de contact	Cosses tubulaires avec et sans isolant en plastique	Section du conducteur max. AWG	AWG 10
Section du conducteur min. AWG	AWG 26	Plage de sertissage, max.	6 mm ²
Plage de sertissage, min.	0.14 mm ²		

Données de l'outil - sertissage

Entraînement	mécanique	Section de l'embout, max.	6 mm ²
Section de l'embout, min.	0.14 mm ²	Type de sertissage/-profil	Sertissage trapézoïdal

PZ 6 ROTO L

Dessins



Exemple d'utilisation

