

PZ 10 SQR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Outils à sertir pour embouts nus et isolés

- Le verrouillage forcé garantit la qualité du sertissage
- Possibilité de déverrouillage en cas de fausse manoeuvre

Informations générales de commande

Version	Outil de sertissage pour embouts, 0.14mm², 10mm², Sertissage carré
Référence	1445080000
Type	PZ 10 SQR
GTIN (EAN)	4050118250152
Qté.	1 Pièce

PZ 10 SQR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Largeur	195 mm	Largeur (pouces)	7.6772 inch
Poids net	605 g		

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Non affecté
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

Classifications

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

Caractéristiques techniques

Description de l'article	Presse	Version	mécanique, sans compartiment amovible
--------------------------	--------	---------	---------------------------------------


Description du contact

Type de contact	Cosses tubulaires avec et sans isolant en plastique	Section du conducteur max. AWG	AWG 8
Section du conducteur min. AWG	AWG 26	Plage de sertissage, max.	10 mm ²
Plage de sertissage, min.	0.14 mm ²		

Données de l'outil - sertissage

Entraînement	mécanique	Section de l'embout, max.	10 mm ²
Type de sertissage/-profil	Sertissage carré		

Dessins



Exemple d'utilisation

